

平成 29 年 12 月 5 日

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

PET ボトル事業部

(改定日：平成 28 年 5 月 30 日)

PET ボトル再商品化製品の品質について

表 1. PET ボトル再商品化製品の品質管理項目 (例)

クリアフレーク・クリアペレット

(JIS K7390-1:2015、JIS K7390-2:2015 による場合)

①必須項目

データ ブロック	項目	単位	特性情報 (範囲)	試験方法
1	フレークサイズ	mm	≤ 5 , $>5 \sim <10$, ≥ 10	粉碎機の日開き
	ペレットサイズ	mm	≤ 2 , $>2 \sim <5$, ≥ 5	物差し又はノギス
	フィルター目開き	μm	≤ 35 , >35	
4	固有粘度	dL/g	≥ 1.0 , $\geq 0.8 \sim <1.0$, $\geq 0.7 \sim <0.8$, $\geq 0.6 \sim <0.7$, <0.6	JIS K7361-1、 及び JIS K7367-3
	ラベル及び 目視可能な異物(*F)	mg/kg	≤ 20 , $>20 \sim \geq 100$, $>100 \sim \leq 300$, >300	付属書 A
	PVC(加熱後黒変物)(*F)	mg/kg	≤ 20 , $>20 \sim \geq 100$, $>100 \sim \leq 300$, >300	付属書 A
	ポリオレフィン、接着剤など (加熱後横変物)(*F)	mg/kg	≤ 20 , $>20 \sim \geq 100$, $>100 \sim \leq 300$, >300	付属書 A
	水分	%	≤ 1.0 , $>1.0 \sim <1.5$, ≥ 1.5	付属書 JA
	かさ密度	kg/m ³	≥ 400 , $>300 \sim <400$, ≤ 300	付属書 A

②選択項目

データ ブロック	項目	単位	基準値 (範囲)	試験方法
—	メルトボリューム フローレイト (MVR)	cm ³ /10min	—	付属書 C
—	アルカリ度(*F)	pH	—	付属書 D
—	ろ過性	10MPa/(h・cm ³)	—	EN15348:2007 の Annex F

注：(*F)の項目はフレークだけに適用

注：JIS では購入者と供給者との合意によって、その他の試験を実施してもよい、とされている。上記 JIS 以外の方法 (例：旧 JIS7390) に従い、購入者、供給者の合意で品質管理項目を決めても差し支えない。

表2. PETボトル再商品化製品の品質基準値(例)

製品	規格項目	基準値
ク リ ア ペ レ ッ ト	① カットサイズ	8mmφスクリーン
	② 水分率	≦ 0.6%
	③ IV値	0.65~0.75
	④ 金属	≦ 30ppm
	⑤ 加熱黒変物 (PVC)	≦ 40ppm
	⑥ 着色フレーク	≦ 450ppm
	⑦ ポリオレフィン	≦ 30ppm
	⑧ 加熱前黄変物	≦ 400ppm
	⑨ 黄変付フレーク(接着剤)	≦ 1200ppm
	⑩ 紙ラベル付フレーク	≦ 300ppm
	⑪ ラベル類	≦ 20ppm
	⑫ インク付フレーク	≦ 150ppm
	⑬ その他	≦ 280ppm
	⑭ ⑦~⑬合計異物混合物	≦ 1300ppm
	⑮ ファイン(<500μ)	≦ 0.5%
	⑯ 汚れ度判定	限定見本ランク1、2級を合格、3級を不合格とする。 (別途選定3段階評価方法による)
ク リ ア ペ レ ッ ト	① ペレットサイズ	2.5~3.0mmφ×2.5~3.0mmL
	② 水分率	≦ 0.4%
	③ IV保持率	95%以上(望ましくは、97%以上) 原料フレークIVに幅があるので絶対値設定は困難だが、設備検収時確認とする。 (参考:IV絶対値>0.67目途となる。)
	④ 色相	生産後Co-L,a,b実績値から管理基準を決める。
	⑤ 異物	400mesh フィルターパス品(異物量の基準化は困難なので、フレーク品質とフィルター規制で管理する。)
	⑥ 混入物	無いこと(混入物とは、PETペレット以外の物質)
<p>備考:測定方法</p> <p>フレークおよびペレットの試験方法については、「再生ポリエチレンテレフタレート(PET)成形材料試験方法JIS K7390:2003」によった。</p> <p>:表中の用語は以下による。</p> <p>IV値 イントリンシックビスコシティ(Intrinsic Viscosity)値=固有粘度</p>		

製品		規格項目	基準値	測定方法
ポリエステル原料	DMT	①外観 ②凝固点 ③酸価 ④揮発分 ⑤色相 (APHA) ⑥硫酸化灰分 ⑦鉄分 ⑧異物 イ. 長径 10 μ 以上 ロ. 長径 5 μ 以上 ⑨不純物 ・ 主要な不純物	白色固体 $\leq 140.6^{\circ}\text{C}$ $\leq 0.045\text{KOHmg/g}$ $\leq 0.1\%$ ≤ 50 $\leq 100\text{ppm}$ $\leq 1\text{ppm}$ $\leq 5\text{個/g}$ $\leq 30\text{個/g}$ $\leq 500\text{ppm}$ DMI、MPT、DEG	目視法 JIS K0065 に準ずる JIS K2501 に準ずる滴定法 乾燥減量法 JIS K0071 に準ずる比色法 JIS K2272 に準ずる灰化法 JIS K0121 に準ずる原子吸光法 フィルター上の残さをカウント あるいは画像処理法 ガスクロマトグラフィ
	TPA	①外観 ②酸価 ③揮発分 ④色相 (APHA) ⑤硫酸化灰分 ⑥鉄分 ⑦異物 イ. 長径 10 μ 以上 ロ. 長径 5 μ 以上 ⑧不純物 ・ 主要な不純物	白色固体 675 \pm 5 KOHmg/g $\leq 0.1\%$ ≤ 10 $\leq 15\text{ppm}$ $\leq 1\text{ppm}$ $\leq 5\text{個/g}$ $\leq 30\text{個/g}$ $\leq 200\text{ppm}$ IA、DEG (MMT、DMT は不純物に 含めない)	目視法 JIS K2501 に準ずる滴定法 乾燥減量法 JIS K0071 に準ずる比色法 JIS K2272 に準ずる灰化法 JIS K0121 に準ずる原子吸光法 フィルター上の残さをカウント あるいは画像処理法 液体クロマトグラフィ

備考：表中の用語は以下による。

DMT	テレフタル酸ジメチル
TPA	テレフタル酸
DMI	イソフタル酸ジメチル
MPT	パラトルイル酸メチル
DEG	ジエチレングリコール
IA	イソフタル酸
MMT	テレフタル酸モノメチル

注：APHA 色相(ハゼン色)の単位色数でC₀Cl₂-K₂PtCl₆を標準液とする

製品		規格項目	基準値	測定方法
ポリ エス テル 原料	BHET	①外観	常温で白色固体	目視法
		②融点	≧ 106℃	熱量測定法
		③酸価	≦ 10.00 KOHmg/g	JIS K2501 に準ずる滴定法
		④揮発分	≦ 0.1%	乾燥減量法
		⑤色相(APHA)	≦ 50	JIS K0071 に準ずる比色法
		⑥硫酸化灰分	≦ 100ppm	JIS K2272 に準ずる灰化法
		⑦鉄分	≦ 1ppm	JIS K0121 に準ずる原子吸光法
		⑧異物		フィルター上の残さをカウント あるいは画像処理法
		⑨不純物 ・ 主要な不純物	≦ 500ppm IA、DEG (純 PET 構成要素となる MHET、DEG-エステル、 BHET2 量体以上のオリ ゴマー成分は不純物に 含めない)	クロマトグラフィ
備考：表中の用語は以下による。				
BHET ビス-2-ヒドロキシエチルテレフタレート				
IA イソフタル酸				
DEG ジエチレングリコール				
MHET モノヒドロキシエチルテレフタレート				
DEG-エステル ジエチレングリコールエステル				
注：APHA 色相(ハゼン色)の単位色数でC ₀ Cl ₂ -K ₂ PtCl ₆ を標準液とする				